

# HOLOGRAPHIC

## SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
POLIESTERE	105 micron	Poliestere adesivo	REACH n° 1907/2006/EU  VEGANOK AZIENDA N. 1004

## ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE ↓			PARAMETRI DI APPLICAZIONE ↓			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
Cotone, poliestere, misti cotone/poliestere (non trattati e non tinti con inchiostri sublimatici)	45°	90 gf	20 cm/sec	15 secondi	155°C (311°F)	Media (2,5/3,5 bar)	freddo

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Posizionare la decorazione sul capo
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il supporto a freddo

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- facile da tagliare e spellicolare
- effetto lucido/cristallizzato
- colori scintillanti

**NOTE:** Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

## CONSIGLI DI LAVAGGIO E DI STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata di stoccaggio	Temperatura di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione
fino a 40°C, a capo rovescio	SI, a capo rovescio	SI (ciclo cotone)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24 ore dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it  
www.siser.com

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

